



# PROJOLLY

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO e SATINATO

Facilita la posa, eliminando il jolly, fragile, delle ceramiche. Viene utilizzato per angoli esterni di piastrelle, per terminare la finitura di rivestimenti a parete, per pedane, gradini, vasche da bagno, ecc. Garantisce un lavoro impeccabile e curato di notevole pregio estetico. Rafforza il bordo di piastrelle con una finitura arrotondata evitando sbecchature e rotture. Richiesto dalle nuove normative europee per la sicurezza e l'antifortunistica negli ambienti pubblici, ma anche in quelli privati. Disponibile anche nella versione **PROJOLLY MIRROR LINE** lucidati a mano per creare una finitura SUPER LUCIDA, adatta per rispondere alle esigenze e richieste moderne/high tech con finiture estetiche e decorative molto lucide. Disponibili capsule e raccordi triassiali per angoli interni ed esterni. Consigliato l'abbinamento cromatico con listelli **PROLISTEL** in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido oppure satinato.



## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1: Scegliere il "PROJOLLY" di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento. 2: Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo. 3: Appoggiare e allineare il profilo, tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante. 4: Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "filo". 5: Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva  
lung. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML - 10/10mm

Articolo	H mm		
PJAC 06	6		
PJAC 08	8		
PJAC 10	10		
PJAC 125	12,5		
PJAC 15	15		



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva  
lung. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML - 10/10mm

Articolo	H mm		
PJACS 06	6		
PJACS 08	8		
PJACS 10	10		
PJACS 125	12,5		
PJACS 15	15		

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO thermo packed  
lung. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML - 10/10mm

Articolo	H mm		
PJACML 06	6		
PJACML 08	8		
PJACML 10	10		
PJACML 125	12,5		
PJACML 15	15		

## GAMMA COLORI



(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)

# CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO e SATINATO / PLASTICA

## CAPSULE e TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

Articolo	H mm	conf da 10 pz	conf da 2 pz
CPJAC 06 (esterne)	6		
IPJAC 06 (interne)	6		
CPJAC 08 (esterne)	8		
IPJAC 08 (interne)	8		
CPJAC 10 (esterne)	10		
IPJAC 10 (interne)	10		
CPJAC 125 (esterne)	12,5		
IPJAC 125 (interne)	12,5		
CPJAC 15 (esterne)	15		
IPJAC 15 (interne)	15		

TPJAC 06-08-10-125-15 6-8-10-12,5-15

## CAPSULE - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO

Articolo	H mm	conf da 10 pz	conf da 2 pz
CPJACML 06 (esterne)	6		
IPJACML 06 (interne)	6		
CPJACML 08 (esterne)	8		
IPJACML 08 (interne)	8		
CPJACML 10 (esterne)	10		
IPJACML 10 (interne)	10		
CPJACML 125 (esterne)	12,5		
IPJACML 125 (interne)	12,5		
CPJACML 15 (esterne)	15		
IPJACML 15 (interne)	15		

## CAPSULE e TAPPI - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO

Articolo	H mm	conf da 10 pz	conf da 2 pz
CPJACS 06 (esterne)	6		
IPJACS 06 (interne)	6		
CPJACS 08 (esterne)	8		
IPJACS 08 (interne)	8		
CPJACS 10 (esterne)	10		
IPJACS 10 (interne)	10		
CPJACS 125 (esterne)	12,5		
IPJACS 125 (interne)	12,5		
CPJACS 15 (esterne)	15		
IPJACS 15 (interne)	15		

TPJACS 06-08-10-125-15 6-8-10-12,5-15

## GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm	conf da 10 pz	conf da 2 pz
GIJ 06-08-10-125-15	6-8-10-12,5-15		

## CAPSULE ESTERNE



## CAPSULE INTERNE

